

## **Паспорт**

### **Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров, серия R300 ИДФУ.305424.308 ПС**

ISO  
9001



### **1. Описание**

Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров (далее – изделие) предназначен для использования в качестве вертикальных лотков для организации кабелей (вертикальная установка 19” организаторов, крепление жгутов стяжками), а также может быть использован для крепления вертикальных блоков распределения питания безинструментальным способом.

Изделие выполнено из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.  
Цвет изделия черный (RAL 9005).

## 2. Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров серии R300, коды

Код	Наименование
60A-11-64-61BL	Лоток для крепления Zero-U аксессуаров, 42U, серия R300
60A-11-65-61BL	Лоток для крепления Zero-U аксессуаров, 48U, серия R300

## 3. Технические характеристики

Модификация	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
60A-11-64-61BL	1870	118	20	2,5	2,8
60A-11-65-61BL	2135			2,9	3,2

## 4. Комплект поставки

Лоток для крепления Zero-U аксессуаров поставляется в количестве одна штука вместе с комплектом крепежа.

Индивидуальная упаковка – полиэтиленовая пленка, групповая упаковка – картонная коробка по 8 лотков в каждой.

Комплект поставки:

- Лоток Zero-U – 1 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

Компонент крепежа	Количество
Винт М8 × 12	8
Гайка зубчатая М8	8
Шайба 8	8

## 5. Руководство по монтажу

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

### Необходимый инструмент:

- крестовая отвертка;
- шлицевая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките лоток и компоненты крепежа из упаковки.  
Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Установите изделие на необходимое место. Закрепите винтами M8 × 12 с шайбой 8, а также гайкой зубчатой M8. Изделие крепится через отверстия на боковой поверхности лотка к боковым поверхностям стойки.

## **6. Меры безопасности**

Производя установку лотков для крепления Zero-U-аксессуаров, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

## **7. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

**8.3.** Компания Eurolan гарантирует соответствие лотка для крепления Zero-U-аксессуаров заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.